

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Mikroabrazivna ščetka za cevi (SiC) zrnatost 120, Ø ščetke D1: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	574475 10
GTIN	4017359195055
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Cilindrične ščetke za notranje ščetkanje s pocinkano zasukano žico in enojno žično spiralo.

Močne ščetine s silicijevim karbidom (SiC), zrnatost 120 in 320, Ø ščetine 0,60 mm, celotna dolžina 125 mm.

Uporaba:

Ščetine iz brusnega najlona delujejo tako na konicah ščetin kot tudi na stranskih površinah ščetke. Zaradi nenehnega sproščanja novega brusnega materiala je zagotovljeno **enakomerno brušenje**. Za **posnemanje zarobka** prečnih izvrtin, zarez O-obročev ter za **čiščenje** in **poliranje** šob ali majhnih hidravličnih izvrtin.

Tehnični opis

Ø ščetke D ₁	10 mm
Delovna dolžina L ₃	65 mm
Ø držala D ₅	3,7 mm
Vrsta izdelka	Ščetka za cevi