

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Krožna ščetka z držalom mikroabrazivna, SiC, zrnatost 320, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 70X10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	574450 70X10
GTIN	4017359139431
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Brusne najlonske ščetine s silicijevim karbidom, vtisnjene v jekleno tulko; **držalo Ø 6 mm.**

Uporaba:

Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo ali vrtnih strojih za obdelavo površine. Z večanjem števila vrtljajev se poveča tudi učinkovitost ščetke.

Za suho in mokro ščetkanje Al, jekla, INOX in umetnih mas. Maksimalna temperatura uporabe 80°C.

Tehnični opis

Priporočeno število vrtljajev	4000 min ⁻¹
Ø ščetke D ₁	70 mm
Dolžina ščetin H ₁	20 mm
Zrnatost	320
Maksimalno število vrtljajev	15000 min ⁻¹

Ø držala D _s	6 mm
Kratica za brusno sredstvo	SiC
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka