

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Lončasta ščetka INOX-žica 0,30 mm, Ø ščetke D1: 80mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 573200 80     |
| GTIN                  | 4017359005859 |
| Razred artikla        | 57L           |

**Opis****Izvedba:**

Valovita žica, trdno vtisnjena v jekleno telo. Za uporabo na kotnih brusilnikih in stacionarnih strojih.

**Z notranjim navojem M14. Z notranjim navojem M14.**

**Uporaba:**

Za obdelavo površin, posnemanje zarobka, odstranjevanje rje, poliranje, odstranjevanje barve, laka, škaje itd.

**Tehnični opis**

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Ø ščetke D <sub>1</sub>       | 85 mm                  |
| Debelina ščetin               | 0,3 mm                 |
| Dolžina ščetin H <sub>1</sub> | 25 mm                  |
| Maksimalno število vrtljajev  | 8500 min <sup>-1</sup> |
| Navoj M                       | M14                    |
| Material obloge               | INOX-žica              |
| Posukanje                     | valovita               |

Vrsta izdelka

Lončasta ščetka