

**HOLEX****Klešče papiga ročaja VDE izolirana, Celotna dolžina: 250mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	705746 250
GTIN	4045197887887
Razred artikla	72B

**Opis****Izvedba:**

**Skoznji členek** (= dvojno vodilo) in omejitev zeva za zaščito pred poškodbami zaradi čezmernega stiskanja. Induktivno kaljeno. Oblikovane, nazobčane prijemalne čeljusti, členek se samodejno učvrsti pri vpenjanju matic in cevi. Večstopenjska regulacija zeva. **Izolirane po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201** za delo pod napetostjo do 1000 V.

Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja z večkomponentno prevleko.

**Standard:****DIN ISO 8976****Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kovano v utopu.

**Tehnični opis**

Območje vpenjanja za cevi do	1.1/2 col
celotna dolžina	250 mm
Vpenjalna širina za 6-kotnik	36 mm
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Površina	črno atramentirane
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 8976
Material	Kromvanadijevo jeklo
brez iskrenja	ne

Fina regulacija zeva	ne
Samodejno vpenjanje	da
Varovanje vpenjanja	da
Vrsta izdelka	Cevne klešče in klešče papiga