

**Viličasto obročni ključ, kromirani, Zev ključa: 19mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	613950 19
GTIN	4045197159854
Razred artikla	62A

**Opis****Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.  
Z ovalnim držalom.

**Standard:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

**Tehnični opis**

maksimalna višina zeva h <sub>1</sub>	9 mm
Dolžina ključa L	230 mm
Zev ključa	19 mm
Mere zeva ključa	metrični
maksimalna višina obroča h <sub>2 maks</sub>	14 mm
Standard	DIN 3113 A
Standard	ISO 3318
Standard	ISO 7738
Položaj obroča	15 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo

Površina	kromiran
Značilnost blagovnega imena	kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ