

**Viličasto obročni ključ, kromirani, Zev ključa: 34mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 613950 34 |
| GTIN | 4045197442437 |
| Razred artikla | 62A |

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Tehnični opis

| | |
|--|----------------------|
| Dolžina ključa L | 380 mm |
| Zev ključa | 34 mm |
| maksimalna višina zeva h ₁ | 14 mm |
| Mere zeva ključa | metrični |
| maksimalna višina obroča h _{2 maks} | 21 mm |
| Standard | DIN 3113 A |
| Standard | ISO 3318 |
| Standard | ISO 7738 |
| Položaj obroča | 15 stopinj |
| Postopek izdelave | kovani v utopu |
| Material | Kromvanadijevo jeklo |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Površina | kromiran |
| Značilnost blagovnega imena | kromirani |
| Vrsta izdelka | Vijačni ključ |