

**ER-vpenjalna stročnica s tesnilom, ER32, Nazivni Ø vpenjanja d: 7mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309001 7
GTIN	4045197888648
Razred artikla	32Z

Opis**Izvedba:**

V celoti kaljena in brušena. Polirana. Primerna le za nazivni Ø.

Tehnični opis

Trn za rezkarje	ER32
Standard	ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka	≤ 10 µm
Tip	469 E
Zunanji Ø D	33 mm
Celotna dolžina L	40 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava