

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Mikroabrazivna ščetka za cevi (A) zrnatost 600, Ø ščetke D1: 5,5mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 574470 5,5 |
| GTIN | 4017359162132 |
| Razred artikla | 57L |

Opis**Izvedba:**

Cilindrične ščetke za notranje ščetkanje s pocinkano zasukano žico in enojno žično spiralo.

Fine ščetine z aluminijevim oksidom (A) z zrnatostjo 600, ščetine Ø 0,30 mm, celotna dolžina 125 mm, dolžina žičnatega dela 25 mm.

Uporaba:

Ščetine iz brusnega najlona delujejo tako na konicah ščetin kot tudi na stranskih površinah ščetke. Zaradi nenehnega sproščanja novega brusnega materiala je zagotovljeno **enakomerno brušenje**. Za **posnemanje zarobka** prečnih izvrtin, zarez O-obročev ter za **čiščenje** in **poliranje** šob ali majhnih hidravličnih izvrtin.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Ø ščetke D ₁ | 5,5 mm |
| Delovna dolžina L ₃ | 25 mm |
| Ø držala D ₅ | 2,2 mm |
| Vrsta izdelka | Ščetka za cevi |