

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Krožna ščetka z držalom jeklena žica 0,20 mm, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 50X15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	574100 50X15
GTIN	4017359013557
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Valovita žica posebne kakovosti, **držalo Ø 6 mm.**

Uporaba:

Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo ali vrtalnih strojih za obdelavo površine. Z večanjem števila vrtljajev se poveča tudi učinkovitost ščetke.

Za odstranjevanje rje, škaje in za čiščenje.

Tehnični opis

Debelina ščetin	0,2 mm
Ø ščetke D ₁	50 mm
Dolžina ščetin H ₁	12 mm
Maksimalno število vrtljajev	15000 min ⁻¹
Širina predela s ščetinami L ₁	15 mm
Ø držala D _s	6 mm

Material obloge	Jeklena žica
Posukanje	valovita
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka