

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Krožna ščetka z držalom jeklena žica 0,30 mm, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 40X10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	574000 40X10
GTIN	4017359037409
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Valovita žica posebne kakovosti, **držalo Ø 6 mm.**

Uporaba:

Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo ali vrtalnih strojih za obdelavo površine. Z večanjem števila vrtljajev se poveča tudi učinkovitost ščetke.

Za odstranjevanje rje, škaje in za čiščenje.

Tehnični opis

Ø ščetke D ₁	40 mm
Debelina ščetin	0,3 mm
Dolžina ščetin H ₁	9 mm
Maksimalno število vrtljajev	18000 min ⁻¹
Širina predela s ščetinami L ₁	10 mm
Ø držala D _s	6 mm

Material obloge	Jeklena žica
Posukanje	valovita
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka