



Obročno viličasti ključ, dolga izvedba, Zev ključa: 36mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	614200 36
GTIN	4018754019403
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

S priročnim profiliranim ročajem v obliki dvojnega T. Optimalna odpornost proti zvijanju, dober prenos sile.

Standard:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel; nikelj kromirani, prevleka se ne lušči; zaokrožene površine.

Napotek:

AS-Drive – posebni profil. Izjemno natančen profil – razvit za zračni in vesoljski promet. Orodja s tem profilom so prepoznavna po znaku **AS-Drive**. **Prednosti:**

- **Ključ prime vijak na bokih. – Vogali vijakov se ne poškodujejo. – Daljša življenjska doba vijakov.**
- **Večja naležna površina med vijakom in orodjem. – Zanesljiv prijem in višji prenos sile.**

POZOR!

Za ta izdelek obstaja tudi alternativa znamke GARANT!

Priporočena številka izdelka: 614600

Tehnični opis

Dolžina ključa L	480 mm
maksimalna višina zeva h1	13 mm
Zev ključa	36 mm
Na obročni strani AS-Drive	da
Mere zeva ključa	metrični

maksimalna višina obroča $h_{2 \text{ maks}}$	19 mm
Položaj obroča	15 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Chrome-Alloy-Steel
Površina	nikelj kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ