

**Raglja, dvosmerna, 1/2 col z izmetačem, Tip:****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	640025
GTIN	4045197497505
Razred artikla	61A

Opis**Izvedba:**

Izbrani materiali in posebni postopki kovanja so jamstvo za brezhibno delovanje in dolgo življenjsko dobo.

Z ročico za preklop v desni ali levi tek.

Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

DIN 3122-D 12,5

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Primerno za :

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.

Pogonski 4-kotnik: 1/2 col

celotna dolžina: 263 mm

Število zob: 40

Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	1/2 col
celotna dolžina	263 mm
Število zob	40