



Garnitura vijčnih nastavkov Torx®, 1/4; 1/2-colski 4-kotnik 30-delna



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	630035
GTIN	4000896209620
Razred artikla	630

Opis

Izvedba:

Pogonski/vezni deli po DIN 3122/3123; **nasadni ključi** po DIN 3124. Notranji/zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Prednosti:

Smartcase s funkcijo pokončne postavitve.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

Nasadni ključi Torx®, 1/4-colski: 6 kos vel. E5; E6; E7; E8; E10; E11

Nasadni ključi Torx®, 1/2-colski: 5 kos vel. E12; E14; E16; E18; E20

Vijačni nastavki Torx®, 1/4-colski: 8 kos vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30

Vijačni nastavki Torx®, 1/2-colski: 5 kos vel. TX30; TX40; TX45; TX50; TX55

1/4-colski podaljški: 2 kos vel. 55; 147 mm

1/2-colski podaljški: 2 kos vel. 76; 123 mm

1/4-colska raglja: 1 kos art. 632060

1/2-colska raglja: 1 kos art. 640160

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase, s stojalom/odlagalno posodico

Material: Kromvanadijevo jeklo

Višina: 65 mm

Pogonski 4-kotnik: 1/4 col

Pogonski 4-kotnik: 1/2 col

Tehnični opis

Pogonski profil	Izvijač Torx®
Pogonski profil	Nasadni ključ Torx®
Število delov	30
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Material	Kromvanadijevo jeklo
Dolžina	355 mm
Širina	235 mm
Višina	65 mm
Površina	kromirano
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem