

Garant
Obročno viličasti ključ, dolga izvedba, Zev ključa: 15 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	614700 15
GTIN	4045197160003
Razred artikla	61A

Opis
Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

S priročnim profilnim ročajem. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve. **Obročna stran globoko zavita.**

Standard:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel; kromirani (prevleka se ne lušči); zaokrožene površine.

Napotek:

AS-Drive – posebni profil. Izjemno natančen profil – razvit za zračni in vesoljski promet. Orodja s tem profilom so prepoznavna po znaku **AS-Drive**. **Prednosti:**

- **Ključ prime vijak na bokih. – Vogali vijakov se ne poškodujejo. – Daljša življenjska doba vijakov.**
- **Večja naležna površina med vijakom in orodjem. – Zanesljiv prijem in višji prenos sile.**

Dolžina ključa L: 215 mm

maksimalna višina zeva h₁: 7 mm

maksimalna višina obroča h_{2 maks}: 11 mm

Tehnični opis

Dolžina ključa L	215 mm
maksimalna višina zeva h ₁	7 mm
Zev ključa	15 mm
Mere zeva ključa	metrični
maksimalna višina obroča h _{2 maks}	11 mm

Položaj obroča	15 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Chrome-Alloy-Steel
Površina	nikelj kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ