



## Akumulatorski vrtalni vijačnik z zamenljivo vrtalno glavo, Tip: GSR1215FC



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070242 GSR1215FC
GTIN	3165140847322
Razred artikla	03B

### Opis

#### Izvedba:

Akumulatorski vrtalni vijačnik Bosch

- **Kompakten, zmogljiv 12 V akumulatorski vrtalni vijačnik z desnim/levim tekom.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) in Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED-svetilka za osvetlitev delovnega področja in prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja.**
- **Večstopenjska nastavitve vrtilnega momenta za natančno vijačenje.**
- **Elektronska regulacija vrtiljajev za natančno navrtanje in vijačenje.**
- **Mehak ročaj.**

Natančno delo tudi na težko dostopnih mestih zaradi kompaktne izvedbe **z držalom za vijačne nastavke** ali zamenljivim **ekscentričnim ali kotnim nastavkom**. Zamenljivi sistem s štirimi različnimi nastavki **FlexiClick** za različna dela. Udobna uporaba: nastavki ostanejo pri nastavitvi 16 različnih položajev v napravi.

#### Prednosti:

Vsestranska uporaba, na izbiro 4 možnosti vrtalne glave.

#### Obseg dobave:

Vklj. s polnilnikom akumulatorjev, ekscentričnim nastavkom, vrtalno glavo, kotnim nastavkom, držalom za vijačne nastavke in L-BOXX.

#### Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851–073866.

## Tehnični opis

Maksimalni vrtilni moment v trdo	30 Nm
Masa	0,8 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 1,9 m/s <sup>2</sup>
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 12 V
Kapaciteta akumulatorja	2 Ah
Največji vrtilni moment v mehko	15 Nm
Območje vrtljajev v 2. stopnji	0 - 1300 min <sup>-1</sup>
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	19 mm
Območje vrtljajev v 1. stopnji	0 - 400 min <sup>-1</sup>
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	10 mm
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	0 - 10 mm
Oznaka proizvajalca	GSR 12V-15FC
Izvedba motorja	2-polni motor
Napetost akumulatorja	12 V
Tipična uporaba	Strong
Število vključenih akumulatorjev	2
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska
Primerno za material	Jeklo
Primerno za material	les
Vrsta izdelka	Vrtalni vijačnik
USP1	z izmenljivo vrtalno glavo, 12 V
USP2	z 2 akumulatorskima baterijama, v L-Boxx

## Pribor

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost  
akumulatorja B12 V

---

073851 B12