



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Samostoječa lestev, aluminijasta, dvostranska, Število prečk: 2X10**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	966053 2X10
GTIN	4031405330207
Razred artikla	98G

Opis**Izvedba:**

Stranice iz pravokotne cevi, rebrasti pravokotni klini 30 × 30 mm, trajno spojeni s stranicami, konični položaj stranic za varno postavitvev. Zgornji zaključki stranic z zaključnimi kapami. Nedrseči talni nastavki nivello®. Velika stabilnost z zaščito pred razpiranjem z 2 zelo trdnima perlonskima trakovima, transportne zanke. Pocinkani, vijačno pritrjeni šarnirji.

Standard:**DIN EN 131.****Tehnični opis**

Masa	13,3 kg
spodnja zunanja širina	0,65 m
Izvedba stopalne površine	Klin
Pohodnost	dvostranski
Globina prečke/stopnice	30 mm
Delovna višina pribl.	3,3 m

Število stopnic	10
Dolžina lestve	2,95 m
Nosilnost lestve	150 kg
Vrsta izdelka	Samostoječa lestev