



Garnitura obročno viličastih ključev, dolga izvedba, Število ključev: 14



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	614210 14
GTIN	4018754058136
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

S priročnim profiliranim ročajem v obliki dvojnega T. Optimalna odpornost proti zvijanju, dober prenos sile.

Standard:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel; nikelj kromirani, prevleka se ne lušči; zaokrožene površine.

Obseg dobave:

Po 1 obročno viličasti ključ art. 614600 / 614200 / 614900: Vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Napotek:

AS-Drive – posebni profil. Izjemno natančen profil – razvit za zračni in vesoljski promet. Orodja s tem profilom so prepoznavna po znaku **AS-Drive**. **Prednosti:**

- **Ključ prime vijak na bokih. – Vogali vijakov se ne poškodujejo. – Daljša življenjska doba vijakov.**
- **Večja naležna površina med vijakom in orodjem. – Zanesljiv prijem in višji prenos sile.**

Tehnični opis

Število ključev	14
Na obročni strani AS-Drive	da

Mere zeva ključa	metrični
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

Pribor

Obročno viličasti ključ, dolga izvedba Zev ključa 14 mm	614200 14
Obročno viličasti ključ, dolga izvedba Zev ključa 18 mm	614200 18
Obročno viličasti ključ, dolga izvedba Zev ključa 21 mm	614200 21
Obročno viličasti ključ, dolga izvedba Zev ključa 20 mm	614200 20
Obročno viličasti ključ, dolga izvedba Zev ključa 13 mm	614200 13
Obročno viličasti ključ, dolga izvedba Zev ključa 22 mm	614200 22
Obročno viličasti ključ, dolga izvedba Zev ključa 10 mm	614200 10
Obročno viličasti ključ, dolga izvedba Zev ključa 17 mm	614200 17
Obročno viličasti ključ, dolga izvedba Zev ključa 16 mm	614200 16
Obročno viličasti ključ, dolga izvedba Zev ključa 24 mm	614200 24
Obročno viličasti ključ, dolga izvedba Zev ključa 15 mm	614200 15
Obročno viličasti ključ, dolga izvedba Zev ključa 19 mm	614200 19
Obročno viličasti ključ, dolga izvedba Zev ključa 11 mm	614200 11
Obročno viličasti ključ, dolga izvedba Zev ključa 12 mm	614200 12