

 Mahr**Digitalno globinsko pomično merilo IP 67 z i-wi, Merilno območje: 200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	418703 200
GTIN	4059192058364
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Sodoben, energijsko učinkovit merilni sistem. Merilne površine so fino lepane. Preset (prednastavitev enot) na primer za merjenje razdalj z merilnim nastavkom art. 418630. Merilna letev je spredaj opremljena s kaljenim, finim merilnim zatičem \varnothing 1,5mm, dolžina 5mm. Zelo velik LCD-prikazovalnik z 11 mm visokimi števkami, vgrajen brezžični podatkovni vmesnik i-wi, odporen proti prahu in vlagi. Čas delovanja pribl. 3 leta.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Dodatni mostiček dolžine 300 mm art. 418610, merilni nastavek za meritev razdalje art. 418630. Brezžični prenos podatkov na radijski sprejemnik i-wi art. 498912.

Tehnični opis

Kalibriranje	A1
Dolžina mostička	100 mm
Presek merilne letve	16 × 4 mm
Preklop odčitavanja	0,0005 col
Čas delovanja	26000 h

Preklop odčitavanja	0,01 mm
Vmesnik	Radijski sistem MAHR i-wi
Merilno območje	0 mm
Višina števil LCD prikazovalnika	11 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Radijska naprava	Programska oprema proizvajalca
Odstopanje meritve E MPE	±0,03 mm
Standard	ISO 13385
Preklop odčitavanja	mm / cole
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Globinsko pomično merilo

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200
DAkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200

Pribor

Radijski sprejemnik za Mahr i-wi Tip STICK	498914 STICK
Merilni nastavek za merjenje razdalje Ø 4 mm	418630
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975

Radijski sprejemnik za Mahr i-wi Tip STICK	498912 STICK
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Dodatni merilni mostiček 300 mm	418610