

Ansell**Delovne rokavice, par HyFlex® 48-101, Velikost rokavic: 7****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094269 7
GTIN	10076490491465
Razred artikla	04P

Opis**Izvedba:**

Serija HyFlex®. Fino pletene delovne rokavice s prevleko dlani, za suho delovno okolje. Primerne za natančna dela, izjemna zračnost. Za lahka dela v industriji. Dobra gibljivost za natančno rokovanje z majhnimi predmeti. Posebej primerne za lahka montažna dela, pregled, pakiranje majhnih delov.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Velikost rokavic	7
Serija	HyFlex®
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Vsebina	12

EN 388	4131A
Nosilni material	Najlon
Prevleka	PU
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Natančnost
Dolžina	220 mm
Barva	črn
Masa	15,7 g
Tehnologija pletenja	13G
Uporaba	za večkratno uporabo
Material	PU
Razred zaščite pred vrezi	A
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice