



Akumulatorski kotni vrtalni stroj, Tip: 71050462



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	075123 71050462
GTIN	4014586881775
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Akumulatorski kotni vrtalni stroj Fein –

- Višina glave gonila le 96 mm vključno z vrtalno glavo, kotna mera 17 mm.
- Integralno stikalo s preklopom za desni/levi tek za udobno upravljanje.
- Konusno vpenjalo vrtalne gredi za precizen krožni tek.
- Osnovna različica brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.
- kompakten za uporabo na težko dostopnih mestih.
- Brezstopenjska elektronska regulacija vrtljajev za navrtanje z občutkom.

Prednosti:

Za dela na težko dostopnih mestih.

Obseg dobave:

Vklj. 1 specialna vrtalna glava z zobatim vencem 0,8–10 mm.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje, zagonske garniture in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073836; 073838 in 073845 FE80-BC.

Ustrezne spiralne svedre najdete od art. 114000 naprej.

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Fein tip E 18 V

Oznaka proizvajalca: AWB P10 SELECT

Vrsta akumulatorja: Li-ionski

Napetost akumulatorja: 18 V

Maksimalno število vrtljajev: 0 - 1370 min⁻¹

Vrtalna glava / vpenjalo: B10
Vpenjalno območje vrtalne glave: 0,8 - 10 mm

Tehnični opis

Masa	2 kg
Napetost akumulatorja	18 V
Maksimalno število vrtljajev	0 - 1370 min ⁻¹
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo v 1. stopnji	10 mm
Vpenjalno območje vrtalne glave	0,8 - 10 mm
Oznaka proizvajalca	AWB P10 SELECT
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les v 1. stopnji	25 mm
Vrtalna glava / vpenjalo	B10
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska
Primerno za material	Jeklo
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Fein tip E 18 V
Vrsta izdelka	Vrtalni stroj

Pribor

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja FE18 V	073836 FE18
Osnovna garnitura akumulatorjev Tip 92604325	073832 92604325
Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja FE18 V	073838 FE18
Osnovna garnitura akumulatorjev Tip 92604323	073832 92604323
Polnilnik akumulatorjev Tip FE30	073845 FE30
Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja FE18 V	073835 FE18

Polnilnik akumulatorjev Tip FE50

073845 FE50

Polnilnik akumulatorjev Tip FE80

073845 FE80