

Garant**Precizni višinski zarisovalnik z lupo, Višina zarisovanja: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	443450 300
GTIN	4045197889904
Razred artikla	41F

Opis**Izvedba:**

Stabilna noga z brušeno stojno površino in utori za umazanijo. Ergonomična udobna kapa iz umetne mase s površino Santoprene®. Odčitavanje brez paralakse s fino, kontrastno skalo.

Dodatna lupa za optimalno odčitavanje. Vse površine za odčitavanje so nesvetleče kromirane. Vklj. s fino nastavitvijo in vijakom za utrditev. Ravna, zamenljiva zarisovalna igla s karbidno trdino za enostavno zarisovanje tudi v ozkih utorih. Možnost zarisovanja od 0, zato se lahko mere z načrta prenesejo brez preračunavanja. Zložljiva in odstranljiva zaščitna kapa za delo brez poškodb.

Izvedba, oglaševalsko besedilo:

Stabilna noga z brušeno stojno površino in utori za umazanijo. Ergonomična udobna kapa iz umetne mase s površino Santoprene®. Ravna, zamenljiva zarisovalna igla s karbidno trdino za enostavno zarisovanje tudi v ozkih utorih. Možnost zarisovanja od 0, zato se lahko mere z načrta prenesejo brez preračunavanja. Zložljiva in odstranljiva zaščitna kapa za delo brez poškodb. Vklj. s podatkovnim izhodom, fino nastavitvijo in vijakom za utrditev.

Dodatna lupa za optimalno odčitavanje. Vse površine za odčitavanje so nesvetleče kromirane.

Obseg dobave:

Vklj. z zarisovalno iglo art. 444010 vel. 75.

Tehnični opis

Višina zarisovanja	300 mm
Točnost	0,05 mm
Dolžina osnovne ploskve	165 mm
Presek merilnega stebra	30 × 12 mm
Nonij	1/50 mm
Širina osnovne ploskve	110 mm
Kalibriranje	E1
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	analogni
Vrsta izdelka	Višinski merilnik in zarisovalnik

Storitve

Kalibriranje višinskih merilnikov/višinskih zarisovalnikov maksimalno merilno območje 300 mm	024630 300
DAkkS-kalibriranje višinskih merilnikov/višinskih zarisovalnikov maksimalno merilno območje 300 mm	024640 300

Pribor

Nadomestna zarisovalna igla s karbidno trdino Dolžina 75 mm	444010 75
---	-----------