

**Akumulatorski enostopenjski vrtalni stroj, Tip: 71050262****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	075012 71050262
GTIN	4014586881751
Razred artikla	03F

Opis**Izvedba:**

- **Akumulatorski vrtalni stroj z zelo točnim krožnim tekom za natančne rezultate vrtnanja.**
- **Motor PowerDrive FEIN brez ščetk, brez vzdrževanja, povsem zaprt in zaščiteno pred prahom, z velikim izkoristkom in najdaljšo življenjsko dobo.**
- **Kovinska hitrovpenjalna matica Röhm s samodejno blokado vretena.**
- **Vpenjalne čeljusti za vrtalno glavo s samodejnim dodatnim zatezanjem.**
- **Izredno čvrsto kovinsko ohišje gonila z vpenjalnim vratom Ø 43 mm, kotna mera le 23 mm.**
- **Odlična ergonomičnost z ročajem FEIN Sensitive za neutrudljivo trajno uporabo.**

Enostopenjski vrtalni stroj za jeklo do 10 mm, število vrtljajev pod obremenitvijo 1100 min⁻¹.

Prednosti:

Izjemna ergonomičnost.

Obseg dobave:

Vklj. s hitrovpenjalno vrtalno glavo z varovanjem vpenjalne sile in 1 dodatnim ročajem. **Različica Select brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.**

Napotek:

Dobavljiva primerna osnovna garnitura akumulatorjev z art. 073832 92604324.

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Fein tip E 18 V

Oznaka proizvajalca: ABOP 10 Select

Napetost akumulatorja: 18 V

Območje števila vrtljajev: 0 - 1250 min⁻¹

Vrtalna glava / vpenjalo: 1/2 cole–20 UNF
 Vpenjalno območje vrtalne glave: 1,5 - 13 mm
 Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo: 10 mm

Tehnični opis

Napetost akumulatorja	18 V
Območje števila vrtljajev	0 - 1250 min ⁻¹
Masa	1,5 kg
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	10 mm
Vrtalna glava / vpenjalo	1/2 cole–20 UNF
Vpenjalno območje vrtalne glave	1,5 - 13 mm
Oznaka proizvajalca	ABOP 10 Select
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	30 mm
Desni/levi tek	da
Napajanje	Akumulatorska
Primerno za material	Jeklo
Pakiranje	Transportni kovček
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Fein tip E 18 V
Vrsta izdelka	Vrtalni stroj

Pribor

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja FE18 V	073835 FE18
Polnilnik akumulatorjev Tip FE30	073845 FE30
Polnilnik akumulatorjev Tip FE50	073845 FE50
Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja FE18 V	073838 FE18
Polnilnik akumulatorjev Tip FE80	073845 FE80

