

Ansell**Delovne rokavice, par ActivArmr Hycron® 27-805, Velikost rokavic: 9**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094431 9
GTIN	10076490604438
Razred artikla	04P

Opis

Izvedba:

Serija ActivArmr Hycron®. **Trpežne rokavice** iz bombažnega džersija s prevleko iz nitrila za zahtevno uporabo. Velika odpornost proti ostrim in abrazivnim materialom. Robustnejše in bolj gibljive kot PVC-rokavice, trikrat obstojnejše od težkih usnjenih rokavic. **Učinkovita blokada proti maščobi in olju**. Posebej primerne za grobe odlitke, oblikovane dele iz umetne mase, jeklene palice, pločevino, visokozmogljive kable, gradbene materiale, sveži les. Z varnostnim zavihkom in popolno prevleko.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Velikost rokavic	9
Serija	Hycron®
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice

Kategorija zaščite	Kategorija II
Vsebina	12
Lastnosti rokavic	brez silikona
Lastnosti rokavic	Brez lateksa
EN 388	4121B
Nosilni material	Bombaž
Prevleka	Nitril
Različica prevleke	Popolna prevleka
Področje uporabe	Heavy Duty
Dolžina	256 mm
Barva	modra
Masa	69 g
Uporaba	za večkratno uporabo
Material	Nitril
Razred zaščite pred vrezi	B
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice