

ejendals

Delovne rokavice, par Tegera® 5114, Velikost rokavic: 9



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 094277 9 |
| GTIN | 7392626034990 |
| Razred artikla | 04R |

Opis

Izvedba:

Tegera® 5114. Delovne rokavice iz tankega umetnega usnja (0,5 mm Microthan®), nepodložene. Hrbitišče iz poliestra z zračno površino zagotavlja veliko zračnost. Kratka izvedba z ojačanim kazalcem in samopritrdilnim trakom. Ne vsebuje kroma.

Standard:

EN 388; EN 420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Barva: črna/siva/modra

Tehnični opis

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Velikost rokavic | 9 |
| Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice |
| Kategorija zaščite | Kategorija II |
| EN 388:2016 | 1111X |
| Nosilni material | Poliester |

| | |
|------------------|------------------------------|
| Preveleka | Umetno usnje |
| Področje uporabe | Allround |
| Barva | črna/siva/modra |
| Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |