

uvex**Delovne rokavice, par uvex phynomic XG, Velikost rokavic: 10**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094407 10
GTIN	4048612036655
Razred artikla	04W

Opis

Izvedba:

uvex phynomic XG. Prevlaka iz nitril pene s tehnologijo Xtra Grip skrbi za izjemno dober oprijem v olju v kombinaciji z veliko zračnostjo. Kljub svoji robustnosti in odpornosti proti obrabi se rokavice odlikujejo z majhno maso in veliko elastičnostjo.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Velikost rokavic	10
Serijska	uvex phynomic
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Standard za oblačila	Oeko-Tex Standard 100

EN 388	4121X
Nosilni material	Recikliran poliamid, elastan, karbon
Prevleka	Nitril
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Večnamensko
Področje uporabe	Natančnost
Barva	črna/antracitna
Masa	35 g
Uporaba	za večkratno uporabo
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice