

**Delovne rokavice, par RewoMech 641, Velikost rokavic: 10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094377 10
GTIN	4008198764106
Razred artikla	04Q

Opis**Izvedba:**

RewoMech 641. **Trpežno umetno usnje** za zaščito pri mehanskih delih. Delovne rokavice nudijo uporabniku dober oprijem tudi mokrih predmetov in ščitijo dlani z bariero pred mokroto Tyvek® pred oljem in mokroto. Zavihek je opremljen s samoprtrdilnim trakom. Rokavice so zračne in predstavljajo alternativo za običajne usnjene rokavice. Posebej primerne za obdelavo kovin in umetnih mas, finomehaniko, montažna in transportna dela.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Velikost rokavic	10
Oznaka proizvajalca	RewoMech 641
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice

Vsebina	12
Lastnosti rokavic	s samopritrdilnim trakom
Lastnosti rokavic	Brez DMF
Lastnosti rokavic	Brez lateksa
EN 388	2121X
Nosilni material	Umetno usnje
Področje uporabe	Večnamensko
Dolžina	240 - 260 mm
Barva	siva/črna
Masa	90 g
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	1
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice