

**uvex****Delovne rokavice, par uvex phynomic XG, Velikost rokavic: 11**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094407 11
GTIN	4048612036662
Razred artikla	04W

## Opis

**Izvedba:**

uvex phynomic XG. Prevlaka iz nitril pene s tehnologijo Xtra Grip skrbi za izjemno dober oprijem v olju v kombinaciji z veliko zračnostjo. Kljub svoji robustnosti in odpornosti proti obrabi se rokavice odlikujejo z majhno maso in veliko elastičnostjo.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

## Tehnični opis

Velikost rokavic	11
Serijska	uvex phynomic
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Kategorija zaščite	Kategorija II
Standard za oblačila	Oeko-Tex Standard 100

EN 388	4121X
Nosilni material	Recikliran poliamid, elastan, karbon
Prevleka	Nitril
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Večnamensko
Področje uporabe	Natančnost
Barva	črna/antracitna
Masa	35 g
Uporaba	za večkratno uporabo
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice