

Nosilni kavelj, Število vilic/nosilnost t: 2/2,5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	919975 2/2,5
GTIN	4052462017856
Razred artikla	94B

Opis

Izvedba:

Bremenski kavelj za varno obešanje in transport težkih bremen. Za namestitev na vilice viličarja. Čvrsta jeklena konstrukcija. Z varovalom pred zdrsom in vrtljivim bremenskim kavljem. Držalo z 2 ušesoma za vilice (primerno tudi za viličar z dvojnimi vilicami).

Lakiranje:

Rumeno oranžna RAL 2000, **lakirana**.

Tehnični opis

Višina	425 mm
Širina	170 mm
Globina	750 mm
Notranja uvozna višina	80 mm
Notranja uvozna širina	220 mm
Razmak žepov za viličarja B	160 mm
Nosilnost	2500 kg
Masa	22 kg
Vrsta izdelka	Bremenski kavlji

