

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Posukana ravna ščetka INOX-žica, Ø ščetke D1×debelina ščetin: 28X0,50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	574900 28X0,50
GTIN	4017359045763
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Gladka, **posukana** žica, vtisnjena v jekleno tulko, **držalo Ø 6 mm**, enakomerna gostota žice, izredna odpornost proti obrabi.

INOX-žica v kakovosti 1.4401 (AISI 316). Nosilno telo s plaščem iz umetne mase, za obdelavo plemenitega jekla.

Uporaba:

Za posnemanje zarobka, odstranjevanje škaje in za vse srednje težke do težke postopke ščetkanja. **Ščetka se glede na število vrtljajev bolj ali manj razpre, zato jo lahko vstavite v ozke predele**, da lahko npr. očistite notranjost nekega ohišja.

Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	20000 min ⁻¹
Dolžina ščetin H ₁	28 mm
Debelina ščetin	0,5 mm
Ø ščetke D ₁	28 mm
Število kit	12
Ø držala D _s	6 mm
Material obloge	INOX-žica
Posukanje	posukana v levo

Vrsta izdelka

Ravna ščetka