

ejendals

Delovne rokavice, par Tegera® 9140, Velikost rokavic: 10



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094388 10
GTIN	7392626027350
Razred artikla	04R

Opis

Izvedba:

Tegera® 9140. Delovne rokavice iz **tankega umetnega usnja** (0,5 mm Microthan®), nepodložene. Hrbtnišče iz poliestra z zračno površino zagotavlja **veliko zračnost**. Kratka izvedba **z ojačanim kazalcem** in samopritrdilnim trakom.

Standard:

EN 388; EN 420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku. Posebej ozek kroj. Je eno številko manjše.

Tehnični opis

Velikost rokavic	10
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Vsebina	6
Lastnosti rokavic	s samopritrdilnim trakom

EN 388	1121X
Nosilni material	Poliester/umetno usnje
Različica prevleke	Brez prevleke
Področje uporabe	Večnamensko
Barva	siva/črna/rumena
Uporaba	za večkratno uporabo
Material	Umetno usnje
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice