

**Delovne rokavice, par Goveje usnje, Velikost rokavic: 10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094055 10
GTIN	4045197890092
Razred artikla	02H

Opis**Izvedba:**

Usnjene delovne rokavice za uporabo pri mehanskih tveganjih. S **čvrstim dvojnimi šivom** in gumiranim zavihkom. **Robusten vrhnji material** zagotavlja dolgo življenjsko dobo rokavic. V celoti usnjen kazalec.

Bombažna notranja podloga izključno na površini dlani.

Izvedba, oglaševalsko besedilo:

Bombažna notranja podloga izključno na površini dlani. **Kakovostne delovne rokavice iz govejega usnja** za uporabo pri mehanskih tveganjih. S **čvrstim dvojnimi šivom** in gumiranim zavihkom. **Robusten vrhnji material** zagotavlja dolgo življenjsko dobo rokavic. V celoti usnjen kazalec.

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Opozorilo, oglaševalsko besedilo:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Velikost rokavic	10
------------------	----

Vrsta rokavic	Delovne rokavice iz govejega usnja
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vsebina	12
Nosilni material	Goveje usnje
Lastnosti rokavic	brez silikona
Lastnosti rokavic	Brez lateksa
Lastnosti rokavic	Brez DMF
Različica prevleke	Brez prevleke
Masa	180 g
Material	Goveje usnje
Dolžina	260 mm
Debelina	1
EN 388	3133X
Uporaba	za večkratno uporabo
Področje uporabe	Heavy Duty
Barva	bela
Vrsta izdelka	Delovne rokavice iz cepljenega govejega usnja