

HOLEX**Delovne rokavice, par Cepljeno goveje usnje, Velikost rokavic: 10****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 094012 10 |
| GTIN | 4045197890436 |
| Razred artikla | 02H |

Opis**Izvedba:**

Kakovostne in robustne delovne rokavice iz cepljenega govejega usnja z **gumiranim zavihkom** in **bombažno notranjo podlogo** na dlani. V celoti usnjen kazalec.

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

| | |
|--------------------|---|
| Velikost rokavic | 10 |
| Kategorija zaščite | Kategorija II |
| Vrsta rokavic | Delovne rokavice iz cepljenega govejega usnja |
| Vsebina | 12 |
| Nosilni material | Cepljeno goveje usnje |
| Lastnosti rokavic | brez silikona |

| | |
|--------------------|---|
| Lastnosti rokavic | Brez lateksa |
| Lastnosti rokavic | Brez DMF |
| Različica prevleke | Brez prevleke |
| Masa | 165 g |
| Material | Cepljeno goveje usnje |
| Dolžina | 260 mm |
| Debelina | 1 |
| EN 388 | 4123X |
| Uporaba | za večkratno uporabo |
| Področje uporabe | Heavy Duty |
| Barva | siva/zelena |
| Vrsta izdelka | Delovne rokavice iz cepljenega govejega usnja |