

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Miniaturna krožna ščetka INOX-žica 0,10 mm, Ø ščetke D1×širina ščetke: 19X2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	574932 19X2
GTIN	4017359289549
Razred artikla	57L

**Opis****Izvedba:****Držalo Ø 3 mm.****Uporaba:**

Obdelava preciznih obdelovancev, majhnih površin in težko dostopnih mest.

**Tehnični opis**

Ø ščetke D <sub>1</sub>	19 mm
Dolžina ščetin H <sub>1</sub>	5 mm
Debelina ščetin	0,1 mm
Maksimalno število vrtljajev	12000 min <sup>-1</sup>
Širina ščetke	2 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	3 mm
Material obloge	INOX-žica
Tipična uporaba	Čiščenje, posnemanje zarobka
Posukanje	valovita
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka

