

**Stiskalni vložek standardni, Presek: 300mm²****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078285 300
GTIN	4002395278251
Razred artikla	07A

Opis**Izvedba:**

Stiskalni vložek za stiskalno orodje, primeren za standardni cevni kabelski čevelj. Vložek za M18HCCT DIN CU 300qmm.

Primerno za:

Hidravlične akumulatorske stiskalne klešče art. 078254 vel. M18HCCT.

Tehnični opis

za presek vodnika	300 mm ²
Oblika	6-kotnik
Vtiskovanje	32
Vrsta izdelka	Orodje za stiskanje