

**Stiskalni vložek standardni, Presek: 120mm²****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078285 120
GTIN	4002395278213
Razred artikla	07A

Opis**Izvedba:**

Stiskalni vložek za stiskalno orodje, primeren za standardni cevni kabelski čevelj. Vložek za M18HCCT DIN CU 120qmm.

Primerno za:

Hidravlične akumulatorske stiskalne klešče art. 078254 vel. M18HCCT.

Tehnični opis

za presek vodnika	120 mm ²
Vtiskovanje	20
Oblika	6-kotnik
Vrsta izdelka	Orodje za stiskanje