

**Stiskalni vložek DIN CU, Presek: 25mm²****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078286 25
GTIN	4002395278275
Razred artikla	07A

Opis**Izvedba:**

Stiskalni vložek DIN 46235 za stiskalno orodje, posebej primeren za bakrene kable. Vložek za M18HCCT R22 CU stand. 25qmm.

Primerno za:

Hidravlične akumulatorske stiskalne klešče art. 078254 vel. M18HCCT.

Tehnični opis

za presek vodnika	25 mm ²
Vtiskovanje	25
Oblika	6-kotnik
Vrsta izdelka	Orodje za stiskanje