

**Stiskalni vložek standardni, Presek: 25mm²****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078285 25
GTIN	4002395277568
Razred artikla	07A

Opis**Izvedba:**

Stiskalni vložek za stikalno orodje, primeren za standardni cevni kabelski čevelj. Vložek za M18HCCT DIN CU 25qmm.

Primerno za:

Hidravlične akumulatorske stikalne klešče art. 078254 vel. M18HCCT.

Tehnični opis

za presek vodnika	25 mm ²
Oblika	6-kotnik
Vtiskovanje	10
Vrsta izdelka	Orodje za stiskanje