

**Delovne rokavice, par KryTech 580, Velikost rokavic: 10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094468 10
GTIN	3245425804100
Razred artikla	06D

Opis**Izvedba:**

KryTech 580 Grip&Proof. Za natančna dela v rahlo oljnim in umazanem okolju. Tehnologija **Grip&Proof** zagotavlja učinkovit oprijem v oljnih in mastnih področjih. Odpornost proti olju in pralni material za dolgo življenjsko dobo. Posebej primerne za obdelavo obdelovancev z rezalnim oljem, ravnanje z oljno pločevino in strojnimi elementi, rezanje, izsekovanje in vtiskovanje.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Velikost rokavic	10
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Vsebina	45

Lastnosti rokavic	Brez DMF
Lastnosti rokavic	Brez lateksa
Standard za oblačila	Standard Öko-Tex® 100
EN 388	4342B
Nosilni material	PEHD
Prevleka	Nitril
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Natančnost
Barva	črna/siva
Dolžina	230 - 280 mm
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	B
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti