

**Delovne rokavice, par KryTech 580, Velikost rokavic: 8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094468 8
GTIN	3245425804186
Razred artikla	06D

Opis**Izvedba:**

KryTech 580 Grip&Proof. Za natančna dela v rahlo oljnim in umazanem okolju. Tehnologija **Grip&Proof** zagotavlja učinkovit oprijem v oljnih in mastnih področjih. Odpornost proti olju in pralni material za dolgo življenjsko dobo. Posebej primerne za obdelavo obdelovancev z rezalnim oljem, ravnanje z oljno pločevino in strojnimi elementi, rezanje, izsekovanje in vtiskovanje.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Velikost rokavic	8
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vsebina	45

Lastnosti rokavic	Brez DMF
Lastnosti rokavic	Brez lateksa
Standard za oblačila	Standard Öko-Tex® 100
EN 388	4342B
Nosilni material	PEHD
Prevleka	Nitril
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Natančnost
Barva	črna/siva
Dolžina	230 - 280 mm
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	B
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti