

Garant**Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo, Zev ključa: 18mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 614800 18 |
| GTIN | 4045197160287 |
| Razred artikla | 61B |

Opis**Izvedba:**

Kovani v utopu. Na obročni strani z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Dolžina ključa L: 239 mm

Širina zeva b: 38,6 mm

Višina zeva h_1 : 8,1 mm

Višina obroča h_2 : 11,2 mm

Ø obroča D: 33,4 mm

Obremenitev raglje z vrtilnim momentom: 300 Nm

Tehnični opis

| | |
|--|-----------|
| Višina obroča h_2 | 11,2 mm |
| Zev ključa | 18 mm |
| Širina zeva b | 38,6 mm |
| Dolžina ključa L | 239 mm |
| Višina zeva h_1 | 8,1 mm |
| Obremenitev raglje z vrtilnim momentom | 300 Nm |
| Ø obroča D | 33,4 mm |
| Mere zeva ključa | metrični |
| Položaj obroča | 0 stopinj |

| | |
|-------------------|----------------------|
| Število zob | 72 |
| Povratni zasuk | 5 stopinj |
| Postopek izdelave | kovani v utopu |
| Material | Kromvanadijevo jeklo |
| Površina | mat kromirani |
| Vrsta izdelka | Vijačni ključ |