

**Garant****Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo, Zev ključa: 36mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614800 36
GTIN	4045197488749
Razred artikla	61B

**Opis****Izvedba:**

Kovani v utopu. Na obročni strani z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Dolžina ključa L: 482 mm

Širina zeva b: 76,2 mm

Višina zeva  $h_1$ : 16,6 mm

Višina obroča  $h_2$ : 19,6 mm

Ø obroča D: 65,5 mm

Obremenitev raglje z vrtilnim momentom: 1000 Nm

**Tehnični opis**

Obremenitev raglje z vrtilnim momentom	1000 Nm
Višina zeva $h_1$	16,6 mm
Ø obroča D	65,5 mm
Širina zeva b	76,2 mm
Dolžina ključa L	482 mm
Višina obroča $h_2$	19,6 mm
Zev ključa	36 mm
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	0 stopinj

Število zob	72
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	mat kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ