

**Garant**
**Obročno viličasti ključ, dolga izvedba, Zev ključa: 32 mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614700 32
GTIN	4045197160119
Razred artikla	61A

**Opis**
**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

S priročnim profilnim ročajem. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve. **Obročna stran globoko zavita.**

**Standard:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Chrome-Alloy-Steel; kromirani (prevleka se ne lušči); zaokrožene površine.

**Napotek:**

**AS-Drive** – posebni profil. Izjemno natančen profil – razvit za zračni in vesoljski promet. Orodja s tem profilom so prepoznavna po znaku **AS-Drive**. **Prednosti:**

- **Ključ prime vijak na bokih. – Vogali vijakov se ne poškodujejo. – Daljša življenjska doba vijakov.**
- **Večja naležna površina med vijakom in orodjem. – Zanesljiv prijem in višji prenos sile.**

Dolžina ključa L: 430 mm

maksimalna višina zeva h<sub>1</sub>: 14 mm

maksimalna višina obroča h<sub>2 maks</sub>: 21 mm

**Tehnični opis**

Dolžina ključa L	430 mm
maksimalna višina zeva h <sub>1</sub>	14 mm
Zev ključa	32 mm
Mere zeva ključa	metrični
maksimalna višina obroča h <sub>2 maks</sub>	21 mm

Položaj obroča	15 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Chrome-Alloy-Steel
Površina	nikelj kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ