



## Univerzalni merilnik v lesenem etuiju, Tip: 30-250



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428300 30-250
GTIN	5051102226206
Razred artikla	46B

### Opis

#### Izvedba:

**Lahka, čvrsta cevna konstrukcija.** Dve merilni roki za namestitvev raznih merilnih nastavkov. Fiksna nosilna roka (brez vodilnega utora) se lahko za grobo nastavitvev potisne na cev. Pomična merilna roka je brez zračnosti in trenja uležajena v zelo natančnem krogličnem vodilu, kar zagotavlja največjo natančnost. **Konstantna merilna sila z vgrajeno vzmetjo.** Pomična merilna roka se lahko pomakne nazaj za brezkontaktni pomik v merilni položaj. Možnost povečanja merilnega območja (maks. 3000 mm) z opcijskimi podaljški. Uporabna v kombinaciji s poljubno merilno uro ali komparatorjem z držalom Ø 8 mm h6.

#### Uporaba:

**Univerzalna merilna naprava za primerjalno merjenje.** Za zunanje in notranje merjenje različnih oblik obdelovancev in za merjenje majhnih nastavkov. S posebnim priborom primerna za merjenje centrirnih koles, zarez, utorov, oblik lastovičjega repa, stožcev, ozobljenj ter notranjega in zunanjega navoja.

#### Obseg dobave:

Osnovna naprava, lesen etui.

#### Dodatni pribor:

Merilna ura ali komparator z merilnim območjem 25 mm.

### Tehnični opis

Merilno območje	20 mm
Območje uporabe za notranje merjenje	30 - 255 mm
Območje uporabe za zunanje merjenje	0 - 220 mm
Pakiranje	čvrsta škatla

Kalibriranje	A3
Vrsta izdelka	Univerzalni merilnik

### Storitve

Kalibriranje univerzalnega pomičnega merila maksimalno merilno območje 600 mm	021400 600
---	------------

### Pribor

Merilni nastavek za merilne roke, kos Tip S	428360 S
Vpenjalna matica za 428360, kos Tip K	428358 K
Merilna roka, par Previs 50 mm	428350 50
Podaljšek za art. 428300 Dolžina 150 mm	428320 150
Podaljšek za art. 428300 Dolžina 500 mm	428320 500