

**Garant****Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo, Zev ključa: 21 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614800 21
GTIN	4045197160300
Razred artikla	61B

**Opis****Izvedba:**

Kovani v utopu. Na obročni strani z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Dolžina ključa L: 286 mm

Širina zeva b: 45,7 mm

Višina zeva h<sub>1</sub>: 9,6 mm

Višina obroča h<sub>2</sub>: 13 mm

Ø obroča D: 42 mm

Obremenitev raglje z vrtilnim momentom: 375 Nm

**Tehnični opis**

Zev ključa	21 mm
Dolžina ključa L	286 mm
Ø obroča D	42 mm
Širina zeva b	45,7 mm
Višina obroča h <sub>2</sub>	13 mm
Višina zeva h <sub>1</sub>	9,6 mm
Obremenitev raglje z vrtilnim momentom	375 Nm
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	0 stopinj

Število zob	72
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	mat kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ