

Garant**Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo, Zev ključa: 41 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614800 41
GTIN	4045197511874
Razred artikla	61B

Opis**Izvedba:**

Kovani v utopu. Na obročni strani z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Dolžina ključa L: 550 mm

Širina zeva b: 83 mm

Višina zeva h_1 : 18 mm

Višina obroča h_2 : 22 mm

Ø obroča D: 72,9 mm

Obremenitev raglje z vrtilnim momentom: 1300 Nm

Tehnični opis

Višina zeva h_1	18 mm
Zev ključa	41 mm
Dolžina ključa L	550 mm
Obremenitev raglje z vrtilnim momentom	1300 Nm
Ø obroča D	72,9 mm
Višina obroča h_2	22 mm
Širina zeva b	83 mm
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	0 stopinj

Število zob	72
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	mat kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ