

Garant**Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo, Zev ključa: 50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614800 50
GTIN	4045197511898
Razred artikla	61B

Opis**Izvedba:**

Kovani v utopu. Na obročni strani z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Dolžina ključa L: 640 mm

Širina zeva b: 96 mm

Višina zeva h_1 : 21 mm

Višina obroča h_2 : 26,5 mm

Ø obroča D: 88 mm

Obremenitev raglje z vrtilnim momentom: 1700 Nm

Tehnični opis

Ø obroča D	88 mm
Dolžina ključa L	640 mm
Obremenitev raglje z vrtilnim momentom	1700 Nm
Širina zeva b	96 mm
Zev ključa	50 mm
Višina zeva h_1	21 mm
Višina obroča h_2	26,5 mm
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	0 stopinj

Število zob	72
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	mat kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ