

**Delovne hlače do pasu ACTIVIQ, modra/črna, Konfekcijska velikost DE: 44****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

091212 44

GTIN

4053813271026

Razred artikla

06K

Opis**Izvedba:**

Linija športnih delovnih oblačil **KÜBLER ACTIVIQ** z odličnim prilaganjem. Z **vgrajenimi gibalnimi conami** se oblačila odlično prilagodijo vsaki delovni situaciji. **Dinamični kontrastni in odsevni vstavki** za boljšo vidnost. Velike proste površine nudijo prostor za **individualno označevanje**. Vse **zadrge so zakrite** za zaščito občutljivih materialov pred praskami. Številni žepi nudijo **prostor** za orodje, zložljivi meter, mobilni telefon itd.

Delovne hlače do pasu z ergonomičnim krojem in posebej širokimi zankami za pas.

Gibalne cone v predelu kolena za večjo prilagodljivost. Posebej robustna izvedba z rebrastimi ojačitvami na vseh obremenjenih mestih.

- **Dva stranska žepa.**
- **Dva žepa na zadnjici, desni s poklopcem in patentnim gumbom.**
- **Žep za zložljivi meter.**
- **Stegenski žep s poklopcem in patentnim gumbom ter prišitim žepom za pisalo.**
- **Razporek z zadrgo.**

Napotek:

Velikost v trgovini ustreza konfekcijski velikosti v Nemčiji. Ustrezno velikost v vaši državi najdete v tabeli velikosti oziroma v tehničnih podatkih.

Dobava v drugih barvah po ponudbi.

Preglednico velikosti z mednarodnimi konfekcijskimi velikostmi najdete na naši strani s pregledom artiklov.

Pranje: 60 °C, program za občutljivo perilo

Tehnični opis

Velikost IT	38
Ameriška velikost	30/30
Konfekcijska velikost DE	44
Angleška velikost	28R
Velikost FR	38
Serijska	ACTIVIQ
Posebna storitev	Tiskanje in vezenje na tekstil
Velikost NL	44
Velikost ES	38
Spol	moški
Sestava tkanine	35 % bombaža
Sestava tkanine	65 % poliestra
Gramatura materiala / gostota tkanine	270 g/m ²
Pranje	60 °C, program za občutljivo perilo
Beljenje	brez beljenja
Kemično čiščenje	pazljivo čiščenje s perkloretilenom
Sušenje	pazljivo sušenje v sušilnem stroju (nizka temperatura)
Loki	zmerno vroče, do največ 150 °C
Barva	modra/črna
Vrsta izdelka	Delovne hlače