

Garant**Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo, Zev ključa: 14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614800 14
GTIN	4045197160249
Razred artikla	61B

Opis**Izvedba:**

Kovani v utopu. Na obročni strani z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Dolžina ključa L: 193 mm

Širina zeva b: 30,9 mm

Višina zeva h_1 : 6,6 mm

Višina obroča h_2 : 9,4 mm

Ø obroča D: 27,3 mm

Obremenitev raglje z vrtilnim momentom: 160 Nm

Tehnični opis

Širina zeva b	30,9 mm
Zev ključa	14 mm
Obremenitev raglje z vrtilnim momentom	160 Nm
Ø obroča D	27,3 mm
Višina zeva h_1	6,6 mm
Dolžina ključa L	193 mm
Višina obroča h_2	9,4 mm
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	0 stopinj

Število zob	72
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	mat kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ