

Garant**Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo kratka izvedba, Zev ključa: 18mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 614816 18 |
| GTIN | 4045197199201 |
| Razred artikla | 61B |

Opis**Izvedba:**

Na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklopom za levi in desni hod. Na obeh straneh ključa sta po 2 različna zeva. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Tehnični opis

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Dolžina ključa L | 130 mm |
| Višina obroča h ₂ | 11,2 mm |
| Širina zeva b | 38,6 mm |
| Zev ključa | 18 mm |
| Ø obroča D | 33,4 mm |
| Višina zeva h ₁ | 8,1 mm |
| Mere zeva ključa | metrični |
| Položaj obroča | 0 stopinj |
| Število zob | 72 |
| Povratni zasuk | 5 stopinj |
| Postopek izdelave | kovani v utopu |
| Material | Kromvanadijevo jeklo |

| | |
|---------------|---------------|
| Površina | mat kromirani |
| Vrsta izdelka | Vijačni ključ |