

Garant**Polirni valji (klobučevina), Ø 100 × 100 mm, Tip: MED****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	568495 MED
GTIN	4045197890757
Razred artikla	51M

Opis**Izvedba:**

Pahljačasto razporejena **koprena**. Velikost Ø 100 × 100 mm, izvrtina Ø 19 mm z dvojnimi utorom za zagozdo.

Uporaba:

Poliranje z največjo fleksibilnostjo in prilagodljivostjo na konture. Z zaporedno uporabo srednje trdih in mehkih različic je mogoče doseči **najbolj fine zrcalne površine**.

Napotek:

Polirni lamelni diski iz klobučevine se uporabljajo v kombinaciji z **brusnimi in polirnimi pastami** npr. art. 552250/555740.

Tehnični opis

Brusna podlaga	Klobučevina
Stopnja trdote	srednja
Ø valja	100 mm
Širina valja	100 mm
Značilnost blagovnega imena	Ø 100 × 100 mm
Ø izvrtine	19 mm

Priporočeno število vrtljajev	1900 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Polirni valji

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
mokro maks.	primerno		

Pribor

Brusna pasta SiC Zrnatost SiC-brusne paste 280	552250 280
Polirna pasta v rebruUnipol® Barva WHITE	555740 WHITE
Polirna pasta v rebruUnipol® Barva BLUE	555740 BLUE
Brusna pasta SiC Zrnatost SiC-brusne paste 150	552250 150